

Biegsamer Dosenfuß

Die JRG-Sanipex-Anschlußdose wurde weiterentwickelt und den Anforderungen und Wünschen aus der Praxis angepaßt. Mit dem neuen beweglichen Dosenfuß ist sie flexibler geworden.

Ausgestattet mit gummielastischen Zwischenringen bietet der neue Dosenfuß verlege-technische Vorteile wie Beweglichkeit in allen Richtungen, engere Anbindungsradien und leichtere Montage. Mit der



Verbesserung erfolgt aber auch eine kleinere Krafteinwirkung auf die Dose.

JRG Gunzenhauser

*Nördliche Grünauer Str. 65
86633 Neuburg a. d. Donau
Tel. (0 84 31) 4 80-0
Fax (0 84 31) 4 80 24*

Neutraboxen gegen saures Kondensat

Die Neutraboxen I-25 und G-25 ermöglichen die Neutralisation von aggressiven sauren Rauchkondensaten aus Abgasleitungen. Diese Kondensate können je nach Art der Heizanlage einen pH-Wert zwischen 2 und 4 aufweisen. Da dieser laut ATV-Merkblatt M 251 den Wert von 6,5 beim Einleiten ins öffent-

liche Kanalnetz nicht unterschreiten darf, muß das Kondenswasser von Heizungsanlagen über 25 kW in der Regel neutralisiert werden. Alternativ



stehen hierfür die beiden Neutraboxen zur Verfügung. In beiden Boxen hält ein integrierter Einlaßfilter Ruß- oder Ölrückstände zurück, in dem Modell G-25 durchfließt das Kondensat dann ein Granulat, wobei es neutralisiert wird. Bei Abgasystemen aus metallenen Werkstoffen sollte die Neutrabox I-25 verwendet werden. Ein Austauschharz hält hier zusätzlich auch Schwermetallionen zurück.

Joseph Raab

*Postfach 22 61
56512 Neuwied
Tel. (0 26 31) 9 13-0
Fax (0 26 31) 91 31 50*

Fettkammer-Oberteile mit RV

Schwergängige Oberteile bei Geräteanschlußventilen und Armaturenkombinationen sind für Installateure – und Verbraucher

– seit Jahren ein ständiges Ärgernis. Eggemann, mit dem Original-WAS-Programm Deutschlands führender Hersteller bei Geräteanschlußventilen, hat diesem Übel nun mit einem neuen „Fettkammer-Oberteil“, das mit einem integrierten Rücklaufverhinderer den Vorschriften des DIN 1988, Teil 4, entspricht, wird garantiert, daß Armaturen auch nach vielen Jahren noch leichtgängig sind. Seit Mitte dieses Jahres wird



das gesamte Original-WAS-Programm serienmäßig mit den neuen Oberteilen $\frac{3}{8}$ " und $\frac{1}{2}$ " ausgerüstet.

Die Nachrüstung vorhandener Original-WAS-Ventile und Armaturenkombinationen von Eggemann sind möglich.

Eggemann

*58636 Iserlohn
Fax (0 23 71) 90 84 32*